

<http://escal.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article252>

test modèle image_exif

- Tests -

Date de mise en ligne : samedi 5 décembre 2015

Copyright © Escal V4 - Tous droits réservés

Raccourci nécessitant le plugin [Métadonnées photos](#)

l'archive Zip de ce plugin est très volumineuse, et l'installateur automatique ne peut pas la récupérer. Il est donc nécessaire d'installer ce plugin à la main

le raccourci à utiliser est `<image_exifXX>` où XX correspond au numéro de l'image

```
.exif{ padding: 20px; } .exif img{ border-radius: 10px; } .metadonnees{ background-color: #b5ca77; padding: 5px; border-radius: 10px; } .metadonnees table{ width: 100%; font-family: verdana; border: 0; } .metadonnees table tr td.colgauche{ width: 50%; font-size: 90%; color: #4d6110; text-align: right; padding-right: 5px; }
```



Appareil	OLYMPUS - FE230/X790
Sensibilité	ISO 50
Vitesse	1/250 s
Ouverture	[ISO] f/5.9
Focale	19 mm
Flash	[ISO] Non
Ouverture max.	[ISO] f/3.1

```
.exif{ padding: 20px; } .exif img{ border-radius: 10px; } .metadonnees{ background-color: #b5ca77; padding: 5px; border-radius: 10px; } .metadonnees table{ width: 100%; font-family: verdana; border: 0; } .metadonnees table tr td.colgauche{ width: 50%; font-size: 90%; color: #4d6110; text-align: right; padding-right: 5px; }
```



Appareil	KONICA CORPORATION - KONICA DIGITAL CAMERA KD-310Z
Sensibilité	ISO 100
Vitesse	1/156 s
Ouverture	[ISO] f/4.7
Focale	8 mm
Focale éq. 35 mm	39 mm
Flash	[ISO] Non
Ouverture max.	[ISO] f/2.8